


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.S04.9155.0

Conduttore di protezione WTN 4 D1/2 PE

Conduttore di protezione WTN 4 D1/2 PE Tensione nominale 800 V, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passio 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	5D.S04.9155.0
EAN	4049088725210
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm ²
Colore	
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passio	6,1 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Anschlussart	attacco a vite
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Dati tecnici

Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	si
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	52,3 mm
larghezza	6,1 mm
Altezza	49,4 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Tipo di attacco 1	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,14 mm ²

Massima sezione cavo rigido	6 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm ²
Sezione massima conduttore flessibile	0,34 mm ²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	10 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	28-10 AWG
Tensione UL	600 V
Sezione CSA	28-10 AWG
Tensione CSA	600 V

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.204.7056.0	WMP 6.10-10	WMP 6.10-10 Passo 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

