
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.S35.1755.0

Morsetti per alta tensione WRTN 35 M6

Morsetti per alta tensione WRTN 35 M6 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 125 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 35 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 2,5mm² - 35mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 19,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	5D.S35.1755.0
EAN	4049088725555
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	35 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	19,5 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Tipo di attacco	Attacco con bullone
Numero di punti morsetto per piano	2
Tipo di montaggio	Guida DIN
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	125 A
Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	67 mm
larghezza	16 mm
Altezza	55 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco con bullone
Tipo di attacco 1	attacco a vite

Sezione minima cavo rigido	2,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	35 mm²
Sezione minima cavo flessibile	2,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	35 mm²
Coppia di serraggio conduttore	5 Nm


Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	
Tensione UL	1500 V
Factory wiring di corrente	115 A
Field wiring di corrente	115 A
Sezione CSA	
Tensione CSA	
Corrente CSA	115 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
0D.S35.6155.0	Copertura ADWRTN 35 M6	Copertura ADWRTN 35 M6 Lunghezza 70 mm, Altezza 16 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S16.1155.0	Piastrina di separazione TW 001 WRTN	Piastrina di separazione Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura No, Spessore 2 mm, Lunghezza 50,2 mm, Colore grigio
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.206.7056.0	WMP 8-10	WMP 8-10 Passo 8 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Tipo di montaggio Buon compleanno, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Disegno tecnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	13.11.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 5D.S35.1755.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S35.1755.0	WRTN 35 M6	grau / grey

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	29.04.2026 /
Änderung / Revision	

wieland

Type

Benennung/Title

HOCHSTROMKLEMME

high current terminal