
fiche produit

article n° 5D.S70.1655.0

borne à courant fort WRTN 70 U

borne à courant fort WRTN 70 U tension nominal 1000 V, courant nominal 192 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 70 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 2,5mm² - 70mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/ grille dimension 32 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	5D.S70.1655.0
EAN	4049088725654
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	70 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	32 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
type de connexion	raccord à boulon
nombre de points de raccordement par étage	2
type de montage	rail DIN
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94	V0
sans halogène	oui

données techniques

courant nominal	192 A
tension nominal	1500 V
tension nominale d'impultion	8 kV
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	132 mm
largeur	32 mm
hauteur	110,5 mm

données de connexion

type de connexion	raccord à boulon
type de connexion 1	connexion à vis
section minimale du fil plein	2,5 mm²
section transversale maximale solide	70 mm²
section transversale minimale à brin fin	2,5 mm²

section maximale finement torsadée	70 mm²
couple de serrage fixation du conducteur	10 Nm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	
tension UL	1500 V
câblage d'usine actuel	175 A
câblage de terrain actuel	175 A
section transversale CSA	
tension CSA	
cSA actuel	175 A


accessoires

article n°	type	description
0D.S70.3227.0	peigne de connexion VB WRTN 70-2	
0D.S70.3327.0	peigne de connexion VB WRTN 70-3	
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 dimension de la grille 10 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, type de montage clipsable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

dessin technique







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	18.09.2025	Sachs (extern)

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 5D.S70.1655.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	29.04.2026 /	

wieland

Type

Benennung/Title: HOCHSTROMKLEMME
high current terminal

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S70.1655.0	WRTN 70 U	grau / grey

2026-05-20 08:57:40 1.000

01-QU-RD-32/21