


fiche produit

article n° 5D.S04.9655.0

borne de terre WTN 4 E PE

borne de terre WTN 4 E PE tension nominal 800 V, connexion à vis, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 4mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui



article n°	5D.S04.9655.0
EAN	4049088725234
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	4 mm ²
couleur	
nombre de niveaux	2
nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	6,1 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anschlussart	connexion à vis
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui
sans halogène	oui

données techniques

tension nominal	800 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	71,5 mm
largeur	6,1 mm
hauteur	63 mm

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
type de connexion 1	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,34 mm ²
section transversale maximale solide	6 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,34 mm ²
section maximale finement torsadée	4 mm ²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,34 mm ²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	2,5 mm ²
longueur de dénudage	10 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-10 AWG
tension UL	600 V
section transversale CSA	22-10 AWG
tension CSA	600 V

accessoires

article n°	type	description
OD.S03.2355.0	plaque d'extrémité APWTN 2.5/4 E	plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 1,2 mm, longueur 70 mm, couleur gris
OD.S04.1055.9	cloison TW 001 WTN	cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 0,8 mm, longueur 15,8 mm, couleur gris
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
OD.204.7056.0	WMP 6.10-10	WMP 6.10-10 dimension de la grille 6,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

