
fiche produit

article n° 5D.S04.6955.1

borne à étage WTN 4 E VB

borne à étage WTN 4 E VB tension nominal 800 V, courant nominal 32 A, connexion à vis, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur noir, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui



article n°	5D.S04.6955.1
EAN	4049088725180
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	4 mm²
couleur	noir
nombre de niveaux	2
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6,1 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	oui
type de connexion	connexion à vis
nombre de points de raccordement par étage	2
type de montage	rail DIN
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94	V0
bornes pour distributeurs d'installation	oui
sans halogène	oui

données techniques

courant nominal	32 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	71,5 mm
largeur	6,1 mm
hauteur	63 mm

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,34 mm²
section transversale maximale solide	6 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,34 mm²
section maximale finement torsadée	4 mm²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,34 mm²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	4 mm²
longueur de dénudage	10 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm


données techiques UL/CSA

section transversale UL	22-10 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	30 A
câblage de terrain actuel	30 A
section transversale CSA	22-10 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	30 A

accessoires


article n°	type	description
0D.S04.3227.5	peigne de connexion IVB WTN 4-2	
0D.S04.3327.5	peigne de connexion IVB WTN 4-3	
0D.S04.3427.5	peigne de connexion IVB WTN 4-4	
0D.S04.3527.5	peigne de connexion IVB WTN 4-5	
0D.S04.4027.5	peigne de connexion IVB WTN 4-10	
0D.S05.3227.0	IVB WTN 4-2 IN	
0D.S05.3327.0	IVB WTN 4-3 IN	
0D.S05.3427.0	IVB WTN 4-4 IN	
0D.S05.3527.0	IVB WTN 4-5 IN	
0D.S05.4027.0	IVB WTN 4-10 IN	
0D.S03.2355.0	plaque d'extrémité APWTN 2.5/4 E	plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 1,2 mm, longueur 70 mm, couleur gris
0D.S04.1055.9	cloison TW 001 WTN	cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 0,8 mm, longueur 15,8 mm, couleur gris
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 60 m, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.204.7056.0	WMP 6.10-10	WMP 6.10-10 dimension de la grille 6,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, type de montage clipsable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0


dessin technique



Hutschiene EN 60715-35x7,5
/mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15





Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S04.6955.1	WTN 4 E VB	schwarz / black
5D.S04.6955.2	WTN 4 E VB WS	weiß / white

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	12.09.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.S04.6955.1 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	16.07.2026 /

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

ETAGENKKLEMME

double deck terminal

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig