


fiche produit

article n° 5D.S95.9055.0

borne de terre WTN 95 PE

borne de terre WTN 95 PE tension nominal 1000 V, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 95 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 35mm² - 95mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 25 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	5D.S95.9055.0
EAN	4049088725715
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	95 mm ²
couleur	
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	25 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	oui
type de connexion	connexion à vis
nombre de points de raccordement par étage	2
type de montage	rail DIN
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94	V0
bornes pour distributeurs d'installation	oui
sans halogène	oui

données techniques

tension nominal	1000 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	80 mm
largeur	25 mm
hauteur	89,9 mm

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
type de connexion 1	connexion à vis
section minimale du fil plein	35 mm ²
section transversale maximale solide	95 mm ²
section transversale minimale à brin fin	35 mm ²
section maximale finement torsadée	95 mm ²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	35 mm ²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	95 mm ²
longueur de dénudage	25 mm
couple de serrage fixation du conducteur	17,9 Nm
couple de serrage pour la fixation des rails	5,6 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	
tension UL	600 V
section transversale CSA	
tension CSA	600 V

accessoires

article n°	type	description
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 60 m, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
OD.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 dimension de la grille 10 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, type de montage clipsable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

