


Ficha técnica de producto

Artículo N° 5D.S10.9055.0

Borna de tierra WTN 10 PE

Borna de tierra WTN 10 PE tensión asignada 1000 V, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 10 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 10mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 10 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Artículo N°	5D.S10.9055.0
EAN	4049088725425
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	10 mm ²
Color	
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	10 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Número de conexiones por piso	2
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
libre de halógenos	Sí

Datos técnicos

Tensión Asignada	1000 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	47,2 mm
Anchura	10 mm
Altura	50,2 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	16 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	10 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,5 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	10 mm ²
Desforrado del conductor	12 mm
Par de apriete del conductor	1,4 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	20-6 AWG
Tensión UL	600 V
Sección del conductor CSA	20-6 AWG
Tensión CSA	600 V

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
OD.S10.2055.7	Tapa final APWTN 10 GN	Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 1,2 mm, longitud 42,9 mm, color Verde
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 material Plástico, color Blanco, longitud 60 m, altura 15,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 número de espacios 10 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, método de montaje clipado, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

