
fiche produit

article n° 5D.S25.1655.0

borne à courant fort WRTN 25 U

borne à courant fort WRTN 25 U tension nominal 1000 V, courant nominal 101 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 25 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 2,5mm² - 25mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/ grille dimension 27 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	5D.S25.1655.0
EAN	4049088725494
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	25 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	27 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
type de connexion	raccord à boulon
nombre de points de raccordement par étage	2
type de montage	rail DIN
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94	V0
sans halogène	oui

données techniques

courant nominal	101 A
tension nominal	1000 V
tension nominale d'impultion	8 kV
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	126,8 mm
largeur	27 mm
hauteur	101,5 mm

données de connexion

type de connexion	raccord à boulon
type de connexion 1	connexion à vis
section minimale du fil plein	2,5 mm²

section transversale maximale solide	25 mm²
section transversale minimale à brin fin	2,5 mm²
section maximale finement torsadée	25 mm²
couple de serrage fixation du conducteur	5 Nm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	14-4 AWG
tension UL	1500 V
câblage d'usine actuel	85 A
câblage de terrain actuel	85 A
section transversale CSA	14-4 AWG
tension CSA	
cSA actuel	85 A


accessoires

article n°	type	description
0D.S25.3227.0	peigne de connexion VB WRTN 25-2	
0D.S25.3327.0	peigne de connexion VB WRTN 25-3	
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 dimension de la grille 10 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, type de montage clipsable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

dessin technique







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	18.09.2025	Sachs (extern)

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 5D.S25.1655.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	29.04.2026 /	

wieland

Type

Benennung/Title

HOCHSTROMKLEMME

high current terminal

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S25.1655.0	WRTN 25 U	grau / grey

2026-05-19 16:38:50 1.000

01-QU-RD-32/21