
fiche produit

article n° 5D.SB4.4255.0

borne fusible WTN 4 S FSI 5X20

borne fusible WTN 4 S FSI 5X20 tension nominal 400 V, courant nominal 6,3 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 6,7 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	5D.SB4.4255.0
EAN	4049088725920
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	4 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6,7 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
Anschlussart	connexion à vis
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
sans halogène	oui

données techniques

courant nominal	6,3 A
tension nominal	400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	57,8 mm
largeur	6,7 mm
hauteur	90,1 mm

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
type de connexion 1	connexion à vis

section minimale du fil plein	0,34 mm²
section transversale maximale solide	6 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,34 mm²
section maximale finement torsadée	4 mm²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	2,5 mm²
longueur de dénudage	10 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm


données techiques UL/CSA

section transversale UL	22-10 AWG
tension UL	300 V
câblage d'usine actuel	10 A
câblage de terrain actuel	10 A
section transversale CSA	22-10 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	10 A

accessoires

article n°	type	description
0D.S04.3227.5	peigne de connexion IVB WTN 4-2	
0D.S04.3327.5	peigne de connexion IVB WTN 4-3	
0D.S04.3427.5	peigne de connexion IVB WTN 4-4	
0D.S04.3527.5	peigne de connexion IVB WTN 4-5	
0D.S04.4027.5	peigne de connexion IVB WTN 4-10	
0D.S05.3227.0	IVB WTN 4-2 IN	
0D.S05.3327.0	IVB WTN 4-3 IN	
0D.S05.3427.0	IVB WTN 4-4 IN	
0D.S05.3527.0	IVB WTN 4-5 IN	
0D.S05.4027.0	IVB WTN 4-10 IN	
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.204.7056.0	WMP 6.10-10	WMP 6.10-10 dimension de la grille 6,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

dessin technique



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.SB4.4255.0	WTN 4 S FSI 5X20	grau / grey
5D.SB4.4355.0	WTN 4 S ML60 5X20	grau / grey