
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.S25.1555.0

Morsetti per alta tensione WRTN 25



Morsetti per alta tensione WRTN 25 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 101 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 25 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 2,5mm² - 25mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 27 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Nr. Art.	5D.S25.1555.0
EAN	4049088725487
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	25 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	27 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Tipo di attacco	Attacco con bullone
Numero di punti morsetto per piano	2
Tipo di montaggio	Guida DIN
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	101 A
Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	107,7 mm
larghezza	27 mm
Altezza	50 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco con bullone
Tipo di attacco 1	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	2,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	25 mm²
Sezione minima cavo flessibile	2,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	25 mm²
Coppia di serraggio conduttore	5 Nm


Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	14-4 AWG
Tensione UL	1500 V
Factory wiring di corrente	85 A
Field wiring di corrente	85 A
Sezione CSA	14-4 AWG
Tensione CSA	
Corrente CSA	85 A

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
0D.S25.3227.0	Ponte di parallelo VB WRTN 25-2	Ponte di parallelo VB WRTN 25-2 Passo 27 mm, Isolato No, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 3 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S25.3327.0	Ponte di parallelo VB WRTN 25-3	Ponte di parallelo VB WRTN 25-3 Passo 27 mm, Isolato No, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 3 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S25.6055.0	Copertura ADWRTN 25	Copertura ADWRTN 25 Lunghezza 68,2 mm, Altezza 24 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S25.6055.1	Copertura ADWRTN 25 SW	Copertura ADWRTN 25 SW Lunghezza 68,2 mm, Altezza 24 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Nero, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S25.6055.5	Copertura ADWRTN 25 RT	Copertura ADWRTN 25 RT Lunghezza 68,2 mm, Altezza 24 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S25.6055.6	Copertura ADWRTN 25 BL	Copertura ADWRTN 25 BL Lunghezza 68,2 mm, Altezza 24 mm, Materiale Materiale plastico, Colore blu, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S25.6055.7	Copertura ADWRTN 25 GN	Copertura ADWRTN 25 GN Lunghezza 68,2 mm, Altezza 24 mm, Materiale Materiale plastico, Colore verde, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S25.6055.8	Copertura ADWRTN 25 GE	Copertura ADWRTN 25 GE Lunghezza 68,2 mm, Altezza 24 mm, Materiale Materiale plastico, Colore giallo, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S25.6055.9	Copertura ADWRTN 25 OR	Copertura ADWRTN 25 OR Lunghezza 68,2 mm, Altezza 24 mm, Materiale Materiale plastico, Colore orange, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 Passo 10 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Tipo di montaggio Buon compleanno, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Disegno tecnico





1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse:
Confidentiality Class:
Vertraulich
confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	18.09.2025	Sachs (extern)

Maßstab / Scale: 1:1

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 5D.S25.1555.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S25.1555.0	WRTN 25	grau / grey

Index	Änderung / Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
a		29.04.2026 /

wieland

Type

Benennung/Title

HOCHSTROMKLEMME
high current terminal

2026-05-19 16:34:30 1.000

01-QU-RD-32/21