
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.S95.9055.0

Conduttore di protezione WTN 95 PE

Conduttore di protezione WTN 95 PE Tensione nominale 1000 V, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 95 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 35mm² - 95mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 25 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	5D.S95.9055.0
EAN	4049088725715
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	95 mm²
Colore	
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	25 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di punti morsetto per piano	2
Tipo di montaggio	Guida DIN
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	80 mm
larghezza	25 mm
Altezza	89,9 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Tipo di attacco 1	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	35 mm²
Massima sezione cavo rigido	95 mm²
Sezione minima cavo flessibile	35 mm²
Massima sezione cavo flessibile	95 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	35 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	95 mm²
Lunghezza di spelatura	25 mm
Coppia di serraggio conduttore	17,9 Nm
Coppia di serraggio montaggio su guida	5,6 Nm


Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	
Tensione UL	600 V
Sezione CSA	
Tensione CSA	600 V


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 60 m, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 Passo 10 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Tipo di montaggio Buon compleanno, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Disegno tecnico







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	24.10.2025	Burger

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 5D.S95.9055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S95.9055.0	WTN 95 PE	grün-gelb /green-yellow

wieland

Type

Benennung/Title: SCHUTZLEITERKLEMME
earth terminal

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-12-02 09:26:42 1.000

01-QU-RD-32/21