Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.903.2955.6

WTPN 2.5 0109BL

WTPN 2.5 0109BL Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 17,5 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio ad innesto, Colore blu, Larghezza/passo 50,8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	5D.903.2955.6
EAN	4049088719424
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	blu
Numero di piani	1
Larghezza/passo	50,8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	ad innesto
Anschlussart	Attacco push-in
Montageart	ad innesto
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Dati tecnici

Corrente nominale	17,5 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	13,1 mm
larghezza	50,8 mm
Altezza	16,5 mm

Dati di connessione


Tipo di attacco	Attacco push-in
Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,5 mm²


Max. sezione cavo flessibile con puntale	1,5 mm²
Lunghezza di spelatura	10 mm


Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	26-14 AWG
Tensione UL	150 V
Factory wiring di corrente	10 A
Field wiring di corrente	10 A
Sezione CSA	26-14 AWG
Tensione CSA	150 V

Disegno tecnico







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour
5D.903.2155.5	1	WTPN 2.5 0101RT	rot / red
5D.903.2155.6		WTPN 2.5 0101BL	blau / blue
5D.903.2555.5	5	WTPN 2.5 0105RT	rot / red
5D.903.2555.6		WTPN 2.5 0105BL	blau / blue
5D.903.2955.5	9	WTPN 2.5 0109RT	rot / red
5D.903.2955.6		WTPN 2.5 0109BL	blau / blue
5D.903.3155.5	11	WTPN 2.5 0111RT	rot / red
5D.903.3155.6		WTPN 2.5 0111BL	blau / blue

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.05.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.903.2155.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title: SENSORKLEMMLEISTE
sensor term. block

wieland

Index / Datum / Blatt
Änderung / Revision
Date / Sheet

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

2025-11-27 10:18:26 1.000

01-QU-RD-32/21