Ficha técnica de producto

Artículo Nº 5D.903.7155.5

WTPN 2.5 0100RT

WTPN 2.5 0100RT tensión asignada 400 V, corriente asignada 17,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 2,5mm², método de montaje enchufable, color Rojo, anchura del borne 5,08 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	5D.903.7155.5
EAN	4049088732317
Unidad de embalaje	200 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Rojo
Número de pisos	1
Anchura del borne	5,08 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	enchufable
Anschlussart	Conexión Push-In
Montageart	enchufable
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	17,5 A
Tensión Asignada	400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	13,1 mm
Anchura	5,08 mm
Altura	16,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,5 mm²

Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	1,5 mm²
Desforrado del conductor	10 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	26-14 AWG
Tensión UL	150 V
Corriente facotry wiring	10 A
Corriente field wiring	10 A
Sección del conductor CSA	26-14 AWG
Tensión CSA	150 V

Dibujo técnico

