
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.S04.4755.0

Morsetto portafusibile WTN 4 FSI48 5X20

Morsetto portafusibile WTN 4 FSI48 5X20 Tensione nominale 48 V, Corrente nominale 12 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì



Nr. Art.	5D.S04.4755.0
EAN	4049088725098
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	8 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di punti morsetto per piano	2
Tipo di montaggio	Guida DIN
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	12 A
Tensione nominale	48 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	53,3 mm
larghezza	8 mm
Altezza	47,3 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Tipo di attacco 1	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,34 mm²
Massima sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,34 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,34 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	10 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm


Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	22-10 AWG
Tensione UL	48 V
Factory wiring di corrente	12 A
Field wiring di corrente	12 A
Sezione CSA	22-10 AWG
Tensione CSA	48 V
Corrente CSA	12 A


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
0D.S07.3227.0	IVB WTN 6-2 IN	IVB WTN 6-2 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S07.3327.0	IVB WTN 6-3 IN	IVB WTN 6-3 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S07.3427.0	IVB WTN 6-4 IN	IVB WTN 6-4 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S07.3527.0	IVB WTN 6-5 IN	IVB WTN 6-5 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S07.4027.0	IVB WTN 6-10 IN	IVB WTN 6-10 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S04.2455.0	Piastrina di chiusura APWTN 4 FSI	Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 1,2 mm, Lunghezza 53 mm, Colore grigio
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.206.7056.0	WMP 8-10	WMP 8-10 Passo 8 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Disegno tecnico









Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S04.4355.0	WTN 4 FSI 5X20	grau / grey
5D.S04.4455.0	WTN 4 FSI5 5X20	grau / grey
5D.S04.4555.0	WTN 4 FSI12 5X20	grau / grey
5D.S04.4655.0	WTN 4 FSI24 5X20	grau / grey
5D.S04.4755.0	WTN 4 FSI48 5X20	grau / grey
5D.S04.4855.0	WTN 4 FSI110 5X20	grau / grey
5D.S04.4955.0	WTN 4 FSI220 5X20	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Tag/Date: 16.09.2025
gezeichnet drawn: Name: Sachs (extern)

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.S04.4355.0 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: SICHERUNGSKLEMME
fuse terminal

a 23.06.2026 / Index Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

wieland

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-07-01 07:17:15 1.000

01-QU-RD-32/21