


Ficha técnica de producto

Artículo N° 5D.S95.1655.0

Borne de alta corriente WRTN 95 U

Borne de alta corriente WRTN 95 U tensión asignada 1000 V, corriente asignada 232 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 95 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 2,5mm² - 95mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 32 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 V0



Artículo N°	5D.S95.1655.0
EAN	4049088725708
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	95 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	32 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Número de conexiones por piso	2
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
libre de halógenos	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	232 A
Tensión Asignada	1000 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	132 mm
Anchura	32 mm
Altura	110,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	2,5 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	95 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	2,5 mm ²

Máxima sección del conductor multifilar	95 mm²
Par de apriete del conductor	10 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	
Tensión UL	1500 V
Corriente factory wiring	230 A
Corriente field wiring	230 A
Sección del conductor CSA	
Tensión CSA	
Corriente CSA	230 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
OD.S70.3227.0	Peine de unión VB WRTN 70-2	Peine de unión VB WRTN 70-2 número de espacios 32 mm, aislado No, número de polos 2, color Gris, altura 3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.S70.3327.0	Peine de unión VB WRTN 70-3	Peine de unión VB WRTN 70-3 número de espacios 32 mm, aislado No, número de polos 3, color Gris, altura 3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 15,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 número de espacios 10 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, método de montaje clipado, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

