


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.903.0555.0

Spina presa WTPN 2.5 PG05P

Spina presa WTPN 2.5 PG05P Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 24 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio ad innesto, Colore grigio, Larghezza/passi 25,4 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	5D.903.0555.0
EAN	4049088719332
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Larghezza/passi	25,4 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	ad innesto
Anschlussart	Attacco push-in
Montageart	ad innesto
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	16,8 mm
larghezza	25,4 mm
Altezza	40,6 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco push-in
Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,14 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Sezione massima conduttore flessibile	0,25 mm ²

Max. sezione cavo flessibile con puntale	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	10 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	26-12 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	26-12 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	20 A

