Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.903.7155.6

WTPN 2.5 0100BL

WTPN 2.5 0100BL Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 17,5 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio ad innesto, Colore blu, Larghezza/passo 5,08 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	5D.903.7155.6
EAN	4049088732324
Quantità per ordine	200 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	blu
Numero di piani	1
Larghezza/passo	5,08 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	ad innesto
Anschlussart	Attacco push-in
Montageart	ad innesto
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Dati tecnici

Corrente nominale	17,5 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	13,1 mm
larghezza	5,08 mm
Altezza	16,5 mm

Dati di connessione


Tipo di attacco	Attacco push-in
Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,5 mm²


Max. sezione cavo flessibile con puntale	1,5 mm²
Lunghezza di spelatura	10 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	26-14 AWG
Tensione UL	150 V
Factory wiring di corrente	10 A
Field wiring di corrente	10 A
Sezione CSA	26-14 AWG
Tensione CSA	150 V

Disegno tecnico







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.903.7155.5	WTPN 2.5 0100RT	rot/ red
5D.903.7155.6	WTPN 2.5 0100BL	blau/ blue

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Tag/Date Name

gezeichnet drawn 13.11.2025 Eichhorn N.

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 5D.903.7155.5 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title

SENSORKLEMMSTELLE

spacer push in

wieland

Index Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-03 09:50:08 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig