

Data sheet del prodotto


Nr. Art. 81.000.1110.0

Alimentatore switching WIPOS PSU1 24-10 E



Nr. Art.	81.000.1110.0
EAN	4049088715150
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Tipo di attacco	Attacco push-in
Numero di fasi	Alimentazione mono fase
Adatto per montaggio modulare	No
Tipo di montaggio, altro	No
Tipo di montaggio, a parete	No
Possibile montaggio su guida	sì
Materiale della custodia	alluminio
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Temperatura di esercizio max.	70 °C
relative humidity min.	0 %
relative humidity max.	95 %
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	85 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	-40 °C
Grado di protezione (IP)	IP20
Grado di inquinamento	2

Dati tecnici

Display	LED
cooling	free convection
Controllo "Adj"	trimming potentiometer for fine-tuning of U(out)

Uscita

Tipo di tensione di uscita	DC
Presa di potenza	240 W
Tensione di uscita stabilizzata	sì
Tensione di uscita	24 V

Tensione min. in uscita	22,5 V
Tensione max. in uscita	29 V
Tensione min. in uscita	22,5 V
Tensione max. in uscita	29 V
Corrente di uscita	10 A

Ingresso

Tipo di tensione in ingresso	
Tensione di ingresso DC min.	93 V
Tensione di ingresso DC max.	300 V
Range tensione di ingresso	110 V
Min. tensione in ingresso	100 V
Max. tensione in ingresso	240 V
Tensione di ingresso AC min.	90 V
Tensione di ingresso AC max.	264 V
Frequenza nominale min.	47 Hz
Frequenza nominale max.	63 Hz
Corrente di ingresso	1,2 A
Max. corrente di picco	29 A

Dimensioni

Profondità	127 cm
larghezza	44 mm
Altezza	125 mm

