

fiche produit


article n° 81.000.1105.0

alimentation à découpage WIPOS PSU1 24-5 E



article n°	81.000.1105.0
EAN	4049088714788
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

type de connexion	connecteur Push-In
nombre de phases	alimentation électrique monophasée
convient pour une installation en ligne	non
type de montage, autre	non
type de montage, montage mural	non
possibilité de montage sur rail porteur	oui
matériau du boîtier	aluminium
température de fonctionnement min.	-25 °C
température de fonctionnement max.	70 °C
humidité relative min.	0 %
humidité relative max.	95 %
température de stockage / transport min.	85 °C
température de stockage / transport max.	-40 °C
classe de protection (IP)	IP20
degré de pollution	2

données techniques

afficher	LED
refroidissement	convection libre
sélecteur "ajuster"	potentiomètre pour un réglage fin de U (sortie)

sortie

type de tension de sortie	DC
puissance de sortie	120 W
tension de sortie stabilisée	oui
tension de sortie	24 V

tension de sortie min.	22,5 V
max. tension de sortie	29 V
tension de sortie min.	22,5 V
max. tension de sortie	29 V
courant de sortie	5 A

entrée

type de tension (tension d'entrée)	
tension d'entrée DC min.	93 V
tension d'entrée DC max.	300 V
plage de tension primaire	110 V
tension d'entrée minimale	100 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	240 V
tension d'entrée AC min.	90 V
tension d'entrée AC max.	264 V
fréquence nominale min.	47 Hz
fréquence nominale max.	63 Hz
courant d'entrée	0,7 A
cycle de service max. Courant d'appel	29 A

dimensions

profondeur	110 mm
largeur	38 mm
hauteur	125 mm

