





A
© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F



Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe Gehäuse /colour housing	Farbe Verschlussleiste /colour closure strip
92.032.0058.0	GST1813L S1V WS	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005
92.032.0058.1	GST1813L S1V SW	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ☹ / Tolerance system Size ISO 14405 ☹. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!								
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1				
		/		Werkstoff / Material			Tag/Date	Name		T	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index -
		/		Farbe /colour:		gezeichnet drawn	21.10.2025	Göhl M.					
		/		siehe Tabelle		Elektronische Freigabe Electronic Release							
		/		/see table		Maße in mm / Dimensions are in mm							
		/	Maßstab / Scale										
		/	2:1										
		/	Vol.	mm ³	OfL./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:						
		/	 wieland			Type		Benennung/Title					
		/						STECKERTEIL					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							Lötanschluss gerade /soldered connection verticale					
Änderung / Revision								250V AC 20A					