

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.459.7553.1

Überspannungsschutz Modul FH SP23 CL LEDB

podis® CON 5G16 Überspannungsschutz Modul, Integriertes Gerät DEHN DG MP TT 275 FM, Netzform TT, TN, Prüfklasse Typ 2+3, IP65, Gehäusefarbe schwarz, mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz



Art. Nr.	75.459.7553.1
EAN	4049088714306
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Weitere Technische Daten zum integrierten SPD kann auf der Herstellerwebsite von DEHN gefunden werden. DEHN Typ und Bestell-Nr.: DG MP TT 275 FM / 942 315Abschließbar mit Vorhängeschloss
---------	--

Allgemein

Art des Sicherungselements	DEHN DG MP TT 275 FM
Netzform	TT, TN
Nennableitstrom [I]	20 kA
Anschlussart 1	Durchdringanschluss
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Farbe	schwarz
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	-25 °C
Min. Verlegetemperatur	5 °C
Max. Verlegetemperatur	40 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	120 °C

Anschlussdaten

Polzahl	5
Bemessungsquerschnitt Energiebus	16 mm²
Interner Querschnitt	10 mm²

Abmessungen

Länge	439 mm
Baubreite	100 mm
Bauhöhe	127 mm

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
----------	-----	--------------

00.771.0307.1	Flachleitung FL-LSHF 5G16	podis® CON 5G16 Flachleitung FL-LSHF 5G16, Ader-Zahl 5, 16 mm², Brandklasse B2ca s1 d1 a1, halogenfrei, Mantelfarbe schwarz
00.771.0307.3	Flachleitung FL-LSHF 5G16	podis® CON 5G16 Flachleitung FL-LSHF 5G16, Ader-Zahl 5, 16 mm², Brandklasse B2ca s1 d1 a1, halogenfrei, Mantelfarbe grau,
99.099.0000.8	Flachleitung FL-LSHF 5G25	Flachleitung PODIS CON LSHF 5G25; kompatibel mit 5G16 Anschlusskomponenten und Zubehör; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-s1a-d1-a1; halogenfrei; flammwidrig; für feste Installation; Farbe dunkelgrau; B x H 48 x 11,5 mm; Für die Absicherung mit 80 A müssen die Sonderbedingungen beachtet werden