


Ficha técnica de producto

Artículo N° 5D.S04.4955.0

Borna portafusible WTN 4 FSI220 5X20

Borna portafusible WTN 4 FSI220 5X20 tensión asignada 220 V, corriente asignada 12 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo N°	5D.S04.4955.0
EAN	4049088725111
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	8 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Número de conexiones por piso	2
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
libre de halógenos	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	12 A
Tensión Asignada	220 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	53,3 mm
Anchura	8 mm
Altura	47,3 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,34 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,34 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,34 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	2,5 mm ²
Desforrado del conductor	10 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-10 AWG
Tensión UL	220 V
Corriente factory wiring	12 A
Corriente field wiring	12 A
Sección del conductor CSA	22-10 AWG
Tensión CSA	220 V
Corriente CSA	12 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
OD.S07.3227.0	IVB WTN 6-2 IN	IVB WTN 6-2 IN número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Gris, altura 24,2 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.S07.3327.0	IVB WTN 6-3 IN	IVB WTN 6-3 IN número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Gris, altura 24,2 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.S07.3427.0	IVB WTN 6-4 IN	IVB WTN 6-4 IN número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Gris, altura 24,2 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.S07.3527.0	IVB WTN 6-5 IN	IVB WTN 6-5 IN número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 5, color Gris, altura 24,2 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.S07.4027.0	IVB WTN 6-10 IN	IVB WTN 6-10 IN número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 10, color Gris, altura 24,2 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.S04.2455.0	Tapa final APWTN 4 FSI	Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 1,2 mm, longitud 53 mm, color Gris
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 15,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.206.7056.0	WMP 8-10	WMP 8-10 número de espacios 8 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

