


fiche produit

article n° 5D.S04.4955.0

borne fusible WTN 4 FSI220 5X20

borne fusible WTN 4 FSI220 5X20 tension nominal 220 V, courant nominal 12 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	5D.S04.4955.0
EAN	4049088725111
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	4 mm ²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
type de connexion	connexion à vis
nombre de points de raccordement par étage	2
type de montage	rail DIN
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94	V0
sans halogène	oui

données techniques

courant nominal	12 A
tension nominal	220 V
tension nominale d'impulsion	6 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	53,3 mm
largeur	8 mm
hauteur	47,3 mm

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
type de connexion 1	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,34 mm ²
section transversale maximale solide	6 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,34 mm ²
section maximale finement torsadée	4 mm ²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,34 mm ²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	2,5 mm ²
longueur de dénudage	10 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-10 AWG
tension UL	220 V
câblage d'usine actuel	12 A
câblage de terrain actuel	12 A
section transversale CSA	22-10 AWG
tension CSA	220 V
cSA actuel	12 A

accessoires

article n°	type	description
OD.S07.3227.0	IVB WTN 6-2 IN	
OD.S07.3327.0	IVB WTN 6-3 IN	
OD.S07.3427.0	IVB WTN 6-4 IN	
OD.S07.3527.0	IVB WTN 6-5 IN	
OD.S07.4027.0	IVB WTN 6-10 IN	
OD.S04.2455.0	plaque d'extrémité APWTN 4 FSI	plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 1,2 mm, longueur 53 mm, couleur gris
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
OD.206.7056.0	WMP 8-10	WMP 8-10 dimension de la grille 8 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

