Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S17.5227.0

# IVB WTN 16-2 P

IVB WTN 16-2 P Passo 12 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 31,4 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 0D.S17.5227.0 |
| EAN | 4049088731907 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |


## Certificati/Approvazioni


## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 22 mm |
| Lunghezza | 4,5 mm |
| Passo | 12 mm |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 2 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di parallelo |
| Altezza | 31,4 mm |

Disegno tecnico




© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|---|
| 0D.S17.5227.0 | 2 | IVB WTN 16-2 IN | grau / grey | 100 (a) |
| 0D.S17.5327.0 | 3 | IVB WTN 16-3 IN | grau / grey | |
| 0D.S17.5427.0 | 4 | IVB WTN 16-4 IN | grau / grey | |
| 0D.S17.6027.0 | 10 | IVB WTN 16-10 IN | grau / grey | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet drawn | | 17.10.2025 | Eichhorn N. |
| Elektronische Freigabe Electronic Release | | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S17.5227.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

| Index | Änderung / Revision | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|---|
| a | | 19.11.2025 / |

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

2025-11-19 08:49:07 1.000

01-QU-RD-32/21