Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.543.7321.0

Steckerkontakt 2,5 QMM

Steckerkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 2,5 mm2, AWG 14, verzinnt



Art. Nr.	05.543.7321.0
EAN	4015573083097
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein

Abisolierlänge	7 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	2,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	14 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	14 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 1,5 mOhm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.2100.0	Crimpbacken B	Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm² und 4,0 mm²
05.502.3300.0	Kontaktaufnahme 3	Kontaktaufnahme 3
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.3500.0	Ausdrückwerkzeug 500/690V-SER.	Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 2,5 mm

Technische Zeichnung



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

ⓐ

Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface
05.543.7321.0	05.543.7300.0	verzinnt/tin-plated
05.543.7302.0	05.543.7300.0	versilbert/silver-plated
05.543.7301.7	05.543.7300.0	vergoldet/gold-plated
05.543.7301.0	05.543.7300.0	vergoldet/gold-plated
05.543.7300.0		blank/metallic bright

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: DIN 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: Z5.543.7300.0

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material: CuZn36Pb3

Maßstab/Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	08.11.	Hoffmann
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

2005

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.543.7300.0 01K

Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. 153 mm³ Ofl./Surf. 330 mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

STECKER

mit Crimpanschluß 2,5 mm2
male contact with crimp barrel 2,5 mm2

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	15.07.2015/	

05_543_7300_01K_2 CADW3007 Winkler 2015-07-17T11:26:10 1.000

3

QU-PEM-08/91