product data sheet

item no. 25.326.3353.0

PCB connector 8113 B / 3 VL OB

PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 3 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey



item no.	25.326.3353.0
EAN	4015573184268
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

modular spacing	5 mm
connection type	screw connection
soldering process	none
packaging	carton
number of poles	3
marking	no
fastening	none
mating direction towards connector	90°

technical data

nominal cross section	2.5 mm²
rated current	12 A
overvoltage category I	1000 V
overvoltage category II	400 V
overvoltage category III	250 V
rated impulse voltage	4 kV
wire strip length	6 mm

connection data

minimum cross section solid	0.14 mm²
maximum cross section solid	2.5 mm²
minimum cross section fine stranded	0.14 mm²
maximum cross section fine stranded	2.5 mm²
wire strip length	6 mm

technical data UL/CSA


cross section UL	22-12 AWG
voltage UL	300 V
current field wiring	15 A
current factory wiring	15 A
cross section CSA	22-12 AWG
voltage CSA	300 V
current CSA	15 A


other


type of insulation material	thermoplastic
color	grey
height	26 mm
length	15 mm
depth	12.6 mm
material attachment screw	steel
material contact base	CuSn
material contact surface	Sn
tightening moment	0.5 Nm

technical drawing

gezeichnete Ausführung 6-polig
drawn version 6-poles







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T	Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T
				25.326.4353.F	13	65	60
25.326.3253.F	2	10	5	25.326.4453.F	14	70	65
25.326.3353.F	3	15	10	25.326.4553.F	15	75	70
25.326.3453.F	4	20	15	25.326.4653.F	16	80	75
25.326.3553.F	5	25	20	25.326.4753.F	17	85	80
25.326.3653.F	6	30	25	25.326.4853.F	18	90	85
25.326.3753.F	7	35	30	25.326.4953.F	19	95	90
25.326.3853.F	8	40	35	25.326.5053.F	20	100	95
25.326.3953.F	9	45	40	25.326.5153.F	21	105	100
25.326.4053.F	10	50	45	25.326.5253.F	22	110	105
25.326.4153.F	11	55	50	25.326.5353.F	23	115	110
25.326.4253.F	12	60	55	25.326.5453.F	24	120	115

.F	Farbe/colour
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.7	grün/green
.9	orange

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2010		
gezeichnet drawn	09.03.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 25.326.3253.0 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: 8113 B / 2-24 VL OB

Benennung/Title:
LP_STECKKLEMME
mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5,0
Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5

OU-PEM-08/91

2532632530 1K_4 04W2036 Schmitt 2010-03-09 11:27:53 1.000