

Data sheet del prodotto


Nr. Art. 81.000.1210.0

Alimentatore switching WIPOS PBS1 24-0.42



Nr. Art.	81.000.1210.0
EAN	4049088730849
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di fasi	Alimentazione mono fase
Adatto per montaggio modulare	sì
Tipo di montaggio, altro	No
Tipo di montaggio, a parete	No
Possibile montaggio su guida	sì
Materiale della custodia	Polycarbonat (PC)
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Temperatura di esercizio max.	71 °C
relative humidity min.	5 %
relative humidity max.	95 %
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	85 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	-40 °C
Grado di protezione (IP)	IP20
Grado di protezione	II
Grado di inquinamento	2
Possibile esercizio parallelo	No

Dati tecnici

Display	LED
Protezione contro il corto circuito	Modo hiccup
hold time 115V AC	> 20 ms
cohesive resistance (In-/Output)	100 MOhm
cooling	free convection
MTBF	-

Sezione cavo (ingresso)	min. 0,2mm ² (AWG24)max.2,5mm ² (AWG12)
Sezione cavo (uscita)	min. 0,2mm ² (AWG24)max.2,5mm ² (AWG12)
Lunghezza di spelatura	5 mm
Coppia di serraggio max.	0,56 Nm
Controllo "Adj"	trimming potentiometer for fine-tuning of U(out)
Numero di +	1
Numero di -	1
Further terminals	L, N

Uscita

Tipo di tensione di uscita	DC
Presa di potenza	10 W
Tensione di uscita stabilizzata	sì
Tensione di uscita	24 V
Tensione min. in uscita	24 V
Tensione max. in uscita	35 V
Tensione min. in uscita	24 V
Tensione max. in uscita	35 V
Corrente di uscita	0,42 A

Ingresso

Tipo di tensione in ingresso	
Tensione di ingresso DC min.	120 V
Tensione di ingresso DC max.	375 V
Min. tensione in ingresso	100 V
Max. tensione in ingresso	240 V
Tensione di ingresso AC min.	85 V
Tensione di ingresso AC max.	264 V
Frequenza nominale min.	47 Hz
Frequenza nominale max.	63 Hz
Corrente di ingresso	0,12 A
Max. corrente di picco	40 A

Dimensioni

Profondità	55,6 mm
larghezza	18 mm
Altezza	94 mm
Peso	65 g

