

fiche produit


article n° 81.000.1212.0

alimentation à découpage WIPOS PBS1 24-2.5



article n°	81.000.1212.0
EAN	4049088730863
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

type de connexion	connexion à vis
nombre de phases	alimentation électrique monophasée
convient pour une installation en ligne	oui
type de montage, autre	non
type de montage, montage mural	non
possibilité de montage sur rail porteur	oui
matériau du boîtier	polycarbonat (PC)
température de fonctionnement min.	-20 °C
température de fonctionnement max.	71 °C
humidité relative min.	5 %
humidité relative max.	95 %
température de stockage / transport min.	85 °C
température de stockage / transport max.	-40 °C
classe de protection (IP)	IP20
classe de protection	II
degré de pollution	2
possibilité de fonctionnement en parallèle	non

données techniques

afficher	LED
dispositif de court-circuit de protection	limitation de courant (mode hoquet)
temps de maintien 115V AC	> 20 ms
résistance d'isolement (entrée/sortie)	100 MOhm
refroidissement	convection libre
MTBF	-

section du connecteur (entrée)	min. 0,2mm ² (AWG24)max.2,5mm ² (AWG12)
section du connecteur (sortie)	min. 0,2mm ² (AWG24)max.2,5mm ² (AWG12)
longueur de la bande de fil	5 mm
couple admissible max.	0,56 Nm
sélecteur "ajuster"	potentiomètre pour un réglage fin de U (sortie)
nombre de connections positives (+)	1
nombre de connections négatives (-)	1
autres terminaux	L, N

sortie

type de tension de sortie	DC
puissance de sortie	60 W
tension de sortie stabilisée	oui
tension de sortie	24 V
tension de sortie min.	24 V
max. tension de sortie	35 V
tension de sortie min.	24 V
max. tension de sortie	35 V
courant de sortie	2,5 A

entrée

type de tension (tension d'entrée)	
tension d'entrée DC min.	120 V
tension d'entrée DC max.	375 V
tension d'entrée minimale	100 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	240 V
tension d'entrée AC min.	85 V
tension d'entrée AC max.	264 V
fréquence nominale min.	47 Hz
fréquence nominale max.	63 Hz
courant d'entrée	0,8 A
cycle de service max. Courant d'appel	60 A

dimensions

profondeur	55,6 mm
largeur	54 mm
hauteur	94 mm
poids	200 g

