Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.336.3353.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S E / 3 W OB

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 3-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.336.3353.0
EAN	4015573188600
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	3
Anzahl der Etagen	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	180°

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Sonstige


Isolierstoffart	Thermoplast

Farbe	grau
Höhe	23,3 mm
Länge	17,5 mm
Tiefe	22 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuZn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
25.220.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 3 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 3	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 3 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 3 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Technische Zeichnung



Teile-Nr. part number	Polzahl pole	Typ type	L	L1	l	Farbe colour
25.336.3253.0	2	8113 SE 2W OB	12,5	10	5	kieselgrau RAL 7032/ pebble grey RAL 7032
25.336.3253.1		8113 SE 2W OB SW				schwarz RAL 9005 / black RAL 9005
25.336.3353.0	3	8113 SE 3W OB	17,5	15	10	kieselgrau RAL 7032/ pebble grey RAL 7032
25.336.3353.1		8113 SE 3W OB SW				schwarz RAL 9005 / black RAL 9005

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document QU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

	2011	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		18.11.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 25.336.3353.0 01K

Index: T

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: Typ 8113 SE 2-3 W OB

Benennung/Title: Pin header
STIFTLEISTE
Raster / pitch 5,0

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung/Revision

253363530O1K_2 CADM2035 Schmitt 2011-11-18T10:14:33 1.000

QU-PEM-08/91a