Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.543.7302.0

# Steckerkontakt 2,5 QMM AG

Stecker-Crimp-Kontakte für Leitungsquerschnitt: 2,5 qmm, versilbert



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 05.543.7302.0 |
| EAN | 4015573083080 |
| Bestelleinheit | 200 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 2,5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2,5 mm² |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 14 AWG |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 14 AWG |
| Anschlussart | Crimp |
| Werkstoff | Messing |
| Massivkontakt | ja |
| Kontaktstiftdurchmesser | 2,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Übergangswiderstand | ≤ 1,5 mOhm |

## Zubehör

| Art. Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 05.502.2100.0 | Crimpbacken B | Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm² und 4,0 mm² |
| 05.502.3300.0 | Kontaktaufnahme 3 | Kontaktaufnahme 3 |
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | Grundzange mit Systemkoffer |
| 05.502.3500.0 | Ausdrückwerkzeug 500/690V-SER. | Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 2,5 mm |

Technische Zeichnung




| Part.-Nr. | Hergestellt aus/ produced from: | Oberfläche/surface |
|---|---|---|
| 05.543.7321.0 | 05.543.7300.0 | verzinnt/tin-plated |
| 05.543.7302.0 | 05.543.7300.0 | versilbert/silver-plated |
| 05.543.7301.7 | 05.543.7300.0 | vergoldet/gold-plated |
| 05.543.7301.0 | 05.543.7300.0 | vergoldet/gold-plated |
| 05.543.7300.0 | | blank/metallic bright |

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: DIN 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung / First Use: Z5.543.7300.0

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material: CuZn36Pb3

Maßstab/Scale: 5:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 08.11. | Hoffmann |
| geprüft / checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.543.7300.0 01K Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. 153 mm³ Ofl./Surf. 330 mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

# STECKER

mit Crimpanschluß 2,5 mm2
male contact with crimp barrel 2,5 mm2

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a | 15.07.2015/ |

Änderung/Revision

05_543_7300_01K_2 CADW3007 Winkler 2015-07-17T11:26:10 1.000

QU-PEM-08/91