

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.543.7101.0

Steckerkontakt 0,75-1 QMM AU

Steckerkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 0,75-1 mm², AWG 18, vergoldet



Art. Nr.	05.543.7101.0
EAN	4015573677159
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Abisolierlänge	7 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,75 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	18 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	18 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 1,5 mOhm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.2100.0	Crimpbacken B	Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm ² , 1,5 mm ² , 2,5 mm ² und 4,0 mm ²
05.502.3300.0	Kontaktaufnahme 3	Kontaktaufnahme 3
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.3500.0	Ausdrückwerkzeug 500/690V-SER.	Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 2,5 mm

<p>1</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p>	<p>2</p> <p>3</p>	<p>3</p>																		
<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>With /o marked dimensions are only valid for internal use</p>																				
<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Mit /o gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>																				
<p>(a)</p>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Part.-Nr.</th> <th style="width: 25%;">Hergestellt aus/ produced from:</th> <th style="width: 50%;">Oberfläche/surface</th> </tr> <tr> <td>05.543.7121.0</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>verzinkt/tin-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7102.0</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>versilbert/silver-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7101.7</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7101.0</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7100.0</td> <td></td> <td>blank/metallic bright</td> </tr> </table>			Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface	05.543.7121.0	05.543.7100.0	verzinkt/tin-plated	05.543.7102.0	05.543.7100.0	versilbert/silver-plated	05.543.7101.7	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7101.0	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7100.0		blank/metallic bright
Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface																		
05.543.7121.0	05.543.7100.0	verzinkt/tin-plated																		
05.543.7102.0	05.543.7100.0	versilbert/silver-plated																		
05.543.7101.7	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated																		
05.543.7101.0	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated																		
05.543.7100.0		blank/metallic bright																		
<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>																				
<p>Freitoleranz nach DIN 2768 - m</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1. Verwendung: 25.543.7100.0 First Use:</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> <p>Werkstoff/Material</p> <p>CuZn36Pb3</p> </td> <td style="width: 25%;"> <p>2005 Tag/Date</p> <p>08.11. Hoffmann A.</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p>05.543.7100.0 01K a</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Maßstab/Scale</p> <p>5:1</p> </td> <td> <p>gezeichnet/drawn</p> <p>geprüft/checked</p> <p>Normgepr. / Stand. check</p> </td> <td> <p>Index</p> </td> </tr> </table>			<p>Werkstoff/Material</p> <p>CuZn36Pb3</p>	<p>2005 Tag/Date</p> <p>08.11. Hoffmann A.</p>	<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p>05.543.7100.0 01K a</p>	<p>Maßstab/Scale</p> <p>5:1</p>	<p>gezeichnet/drawn</p> <p>geprüft/checked</p> <p>Normgepr. / Stand. check</p>	<p>Index</p>												
<p>Werkstoff/Material</p> <p>CuZn36Pb3</p>	<p>2005 Tag/Date</p> <p>08.11. Hoffmann A.</p>	<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p>05.543.7100.0 01K a</p>																		
<p>Maßstab/Scale</p> <p>5:1</p>	<p>gezeichnet/drawn</p> <p>geprüft/checked</p> <p>Normgepr. / Stand. check</p>	<p>Index</p>																		
<p>Vol. 148 mm³ Dfl./Surf. 300 mm² Ersatz für/Replacement for: -</p>																				
<p>Typ</p> <p>Benennung/Title</p> <p>STECKER</p> <p>mit Crimpschluß 1,0 mm²</p> <p>male contact with crimp barrel 1,0 mm²</p>																				