


Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.330.3353.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 3 G OB

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 3-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.330.3353.0
EAN	4015573185081
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	3
Anzahl der Etagen	1
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	90°

Technische Daten

Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau

Höhe	12 mm
Länge	16,4 mm
Tiefe	8,4 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuZn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
25.220.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 3 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 3	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.3353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 3 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.0353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 3 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

