


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.735.9053.0

Schutzleiterklemme WKF 35 SL/35

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grün-gelb



Art. Nr.	56.735.9053.0
EAN	4015573732230
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	35 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	16 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	99,9 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm ²

Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm²
Minimaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrätig	35 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	35 mm²
Abisolierlänge	25 mm



Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	12-2 AWG
Querschnitt CSA	12-2 AWG

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.285.6227.0	Verbindungsstecker IVB WKF 35-2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
04.343.9253.8	Abdeckung mit Warnzeichen ADF 35/5	Abdeckung mit Warnzeichen für Reihenklemmen Typ WKF ...
04.242.8053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 8 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 AL / 8..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: blau, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschließlich für Probe
mit JE Kennzeichnung muss sind nur für Interim-Zwecke gültig



Technische Daten
Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage			
Bemessungsstrom A rated current			
Anschlußbereich max. mm ² /AWG connection range	35	2	2
Bemessungsquerschnitt 35mm ² rated cross-section 35mm ²			
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

Tragschiene EN 60715 - 35 x 15
mounting rail EN 60715 - 35 x 15

Tragschiene EN 60715 - 35 x 7,5
mounting rail EN 60715 - 35 x 7,5

weitere Daten siehe Katalog
additional data are available from the catalogue

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	PA 6.6		2004	Tag	Name		Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1	grün RAL 6021 /gelb RAL 1018		Entworfen	1. März	Pastler F.		56.735.9053.0 01K		
	/		green RAL 6021 /yellow RAL 1018		Geprüft	-	-				
	/	Vol.	mm ²	Diff.	mm	Normgepr.	-	-		Ersatz für: -	
	/				Typ WKF 35		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME				
	/										
Buchstabe	Datum / Blatt			Elektrische Verbindungen		ground wire clamp fasis PRO 35mm ²					
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.