

Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.332.3953.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 9 W OB

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 9-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.332.3953.0
EAN	4015573187085
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	9
Anzahl der Etagen	1
Integrierte Prüfbuchse	nein
Isolierplatte	nein
Fixiernocken	nein
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	180°

Technische Daten

Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	8,4 mm
Länge	46,4 mm
Tiefe	12 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuZn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.3953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 9-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
25.220.0953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 9-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.3953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 9 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 9-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.0953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 9	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 9-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.3953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 9-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.3953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 9-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.0953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 9-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.3953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 9-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.0953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 9-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.3953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 9 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 9-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.0953.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 9 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 9-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With 8 marked dimensions are only valid for internal use

gezeichnete Ausführung 8-polig
 drawn version 8 poles

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Art.-Nr. Part no.	Pol-Z. pole	L	I	Typ type	Art.-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	I	Typ type
25.332.3253.0	2	11,4	5	8113 S/ 2W OB	25.332.4353.0	13	66,4	60	8113 S/13W OB
25.332.3353.0	3	16,4	10	8113 S/ 3W OB	25.332.4453.0	14	71,4	65	8113 S/14W OB
25.332.3453.0	4	21,4	15	8113 S/ 4W OB	25.332.4553.0	15	76,4	70	8113 S/15W OB
25.332.3553.0	5	26,4	20	8113 S/ 5W OB	25.332.4653.0	16	81,4	75	8113 S/16W OB
25.332.3653.0	6	31,4	25	8113 S/ 6W OB	25.332.4753.0	17	86,4	80	8113 S/17W OB
25.332.3753.0	7	36,4	30	8113 S/ 7W OB	25.332.4853.0	18	91,4	85	8113 S/18W OB
25.332.3853.0	8	41,4	35	8113 S/ 8W OB	25.332.4953.0	19	96,4	90	8113 S/19W OB
25.332.3953.0	9	46,4	40	8113 S/ 9W OB	25.332.5053.0	20	101,4	95	8113 S/20W OB
25.332.4053.0	10	51,4	45	8113 S/10W OB	25.332.5153.0	21	106,4	100	8113 S/21W OB
25.332.4153.0	11	56,4	50	8113 S/11W OB	25.332.5253.0	22	111,4	105	8113 S/22W OB
25.332.4253.0	12	61,4	55	8113 S/12W OB	25.332.5353.0	23	116,4	110	8113 S/23W OB
					25.332.5453.0	24	121,4	115	8113 S/24W OB

Farbe colour	.F
grau grey	.0
schwarz black	.1
grün green	.7

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
 (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach
 General tolerance

ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
 ISO - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
 First Use:

Blatt:
 Sheet:

Zeichnung Nr./Drawing No.

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm Bl./Sort. mm Ersatz für/Replacement for:

Werkstoff/Material

2005 Tag/Date Name

gezeichnet
 drawn

geprüft
 checked

Reinigungs-
 Stand, check

Index

25.332.3253.0 01K a

LP_GEHAEUSESTIFTELEISTE

Rastermaß 5 / pitch 5

PCB header

Wieland

Elektrische
 Verbindungen

21.11.2011/
 Datum / Blatt
 Date / Sheet

Änderung/Revision