Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.332.3553.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 5 W OB

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 5-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.332.3553.0
EAN	4015573186989
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	5
Anzahl der Etagen	1
Integrierte Prüfbuchse	nein
Isolierplatte	nein
Fixiernocken	nein
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	180°

Technische Daten

Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	8,4 mm
Länge	26,4 mm
Tiefe	12 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuZn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.3553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 5-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
25.220.0553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 5-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.3553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 5 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 5-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.0553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 5	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 5-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.3553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.3553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.0553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.3553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.0553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.3553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 5 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 5-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.0553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 5 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 5-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Technische Zeichnung

