
Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.399.9853.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BSK /2 0,75 OB

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.399.9853.0
EAN	4015573454620
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	90°

Technische Daten

Nennquerschnitt	0,75 mm²
Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	0,75 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	0,75 mm²

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	20-18 AWG
Spannung UL	300 V

Strom Field Wiring	3 A
Strom Factory Wiring	3 A
Querschnitt CSA	20-18 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	3 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	schwarz
Höhe	12,4 mm
Länge	16 mm
Tiefe	20,3 mm
Werkstoff Klemmschraube	CuSn/Stahl
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.332.3206.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 W OB THR	Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
25.332.3253.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 W OB	Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
99.202.9996.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 G OB OF	Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.330.3206.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 G OB THR	Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
25.330.3253.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 G OB	Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.394.3253.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 S OB	Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
99.262.9996.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 W OB OF	Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
27.336.0253.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 2 / 4 W OB	Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, 4 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, Raster: 5mm, Typ: 8113 SEG/ 2/ 4 W OB
25.336.3253.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S E / 2 W OB	Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
27.334.0253.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 2 / 4 G OB	Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, 4 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, Raster: 5mm, Typ: 8113 SEG/ 2/ 4 G OB
25.334.3253.0	Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S E / 2 G OB	Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau