
Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.015.5535.0

Aufbaugehäuse FCS 4 7 SA BU SU

Aufbaugehäuse podisCON 7-polig 20A; Buchseneinsatz für podisCON Stecker; Anschluss Rundleitung 4qmm über Schraubklemmen; Schutzart IP65; mit Verriegelungsbügel; Farbe: Silbergrau RAL 7001



Art. Nr.	75.015.5535.0
EAN	4015573840836
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	7
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Schraubanschluss
Anschlussart Energiebus	Steckanschluss

Mechanische Daten

Gehäusefarbe	grau
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	20 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie	250 V
Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie	20 A

Abmessungen

Länge	117 mm
Baubreite	57 mm
Bauhöhe	89 mm

Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	Schraubendrehereinsatz PH1 x 70; Phillips Gr. 1; Schaftlänge 70 mm


Baugruppen


Art. Nr.	Typ	Beschreibung


75.015.0151.0	Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO0	podisCON Stecker FCS 4,0 7 ST SA; 7-polig, Stifte, 20 A, 500V, 4kV/3 (VDE); 600V (UL, CSA); mit Verschraubung M25 für Rundleitungen 9-16mm; Schraubanschluss 4,0 qmm; Schutzart IP65; schwarz
75.015.0151.2	Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO2	podisCON Stecker FCS 4,0 7 ST SA; 7-polig, Stifte, 20 A, 500V, 4kV/3(VDE); 600V (UL, CSA), mit Gewindestutzen M25 für Verschraubung; Schraubanschluss 4,0 qmm; Schutzart IP65; schwarz

Technische Zeichnung









Bohrbild
drilling picture

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Index	Änderung/Revision	Datum / Blatt / Date / Sheet
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet / drawn	08.02.	Schober
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. 75.015.5535.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

RUNDLEITUNGS ABG

7-polig steckbar
circular cable waste 7 pole pluggable

QU-PEM-08/91