

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.326.3853.0

### Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VL OB

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 8-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 25.326.3853.0 |
| EAN            | 4015573184367 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Rastermaß                | 5 mm             |
| Anschlussart             | Schraubanschluss |
| Lötprozess               | ohne             |
| Verpackungsart           | Schachtel        |
| Polzahl                  | 8                |
| Beschriftung             | nein             |
| Befestigung              | ohne             |
| Steckrichtung zum Leiter | 90°              |

#### Technische Daten

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nennquerschnitt        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom        | 12 A                |
| Bemessungsspannung VG1 | 1000 V              |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V               |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V               |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV                |
| Abisolierlänge         | 6 mm                |

#### Anschlussdaten

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Minimaler Querschnitt eindrätig  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt eindrätig  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Abisolierlänge                   | 6 mm                 |

**Technische Daten UL/CSA**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Querschnitt UL       | 22-12 AWG |
| Spannung UL          | 300 V     |
| Strom Field Wiring   | 15 A      |
| Strom Factory Wiring | 15 A      |
| Querschnitt CSA      | 22-12 AWG |
| Spannung CSA         | 300 V     |
| Strom CSA            | 15 A      |

**Sonstige**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Isolierstoffart              | Thermoplast |
| Farbe                        | grau        |
| Höhe                         | 26 mm       |
| Länge                        | 40 mm       |
| Tiefe                        | 12,6 mm     |
| Werkstoff Klemmschraube      | Stahl       |
| Werkstoff Kontakt Basis      | CuSn        |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn          |
| Anzugsdrehmoment             | 0,5 Nm      |

