Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.015.5153.1

Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW

podis® CON 7G4 Flachleitungsabgang, steckbar, Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, IP65, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	75.015.5153.1
EAN	4015573767089
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	7
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Steckanschluss

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	20 A

Mechanische Daten

Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	20 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie	250 V
Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie	20 A


Abmessungen


Länge	120 mm
Baubreite	60 mm
Bauhöhe	55 mm


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
07.409.7256.0	Deckel BAS AD DA 16	Schutzdeckel ohne Verriegelung ohne Dichtung BG 16
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	Schraubendrehereinsatz PH1 x 70; Phillips Gr. 1; Schaftlänge 70 mm
05.560.3619.0	Montageblech FCS 4 7 35-50x100	Montageplatte zur einfachen Installation außen am Gitterkanal mit Gittermaß 50 x 100 / 35…40 x 100 mm, für Artikel-Nr.: 75.015.5153.1, 75.018.0051.2
05.560.4219.0	Montageblech FCS 4 7 25-50x100	Montageplatte zur einfachen Installation außen am Gitterkanal mit Gittermaß 50 x 100 / 25 x 100 mm, für Artikel-Nr.: 75.015.5153.1, 75.018.0051.2
05.569.4210.0	Montageblech podis® 100	Montageblech für podis® Flachleitungskomponenten; für Kabelkanäle mit 100 mm Breite; Vorrichtung zur Befestigung der Anschlussmodule FCS 4 7 SI FK, FCS 2,5 x SI SA SW und des Flachleitungsabganges FCS 4 7 SI BU SW; Material Stahlblech verzinkt

Technische Zeichnung








frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Type/type: FCS 4 7 SI BU
20A 500V 6 KV 3 5 Pole/pole
20A 50V 0,8 KV 3 2 Pole/pole



Teilenummer: part-no.:	Farbe: color:
75.015.5153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005
75.015.5153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

	Tag/Date	Name
2006 gezeichnet drawn	19.07.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. 75.015.5153.1 01K Index c

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
c	25.09.2012/	
b	04.11.2010/	
a	13.01.2009/	

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

FLACHLEITUNGS_ABG

7-polig steckbar
flat cable multipole socket, 7pole, plug-in

OU-PEM-08/91

75015515301K_2 CADW2051 Filter 2012-09-25T13:53:05 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.