

Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.326.3353.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 3 VL OB

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.326.3353.0
EAN	4015573184268
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	3
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	90°

Technische Daten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Abisolierlänge	6 mm

Anschlussdaten



Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	6 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	26 mm
Länge	15 mm
Tiefe	12,6 mm
Werkstoff Klemmschraube	Stahl
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm



verbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
 conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 | list of prohibited /
 probable hazardous substances | to be declared!

Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T	Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T
25. 326. 3253.F	2	10	5	25. 326. 4353.F	13	65	60
25. 326. 3353.F	3	15	10	25. 326. 4453.F	14	70	65
25. 326. 3453.F	4	20	15	25. 326. 4553.F	15	75	70
25. 326. 3553.F	5	25	20	25. 326. 4653.F	16	80	75
25. 326. 3653.F	6	30	25	25. 326. 4753.F	17	85	80
25. 326. 3753.F	7	35	30	25. 326. 4853.F	18	90	85
25. 326. 3853.F	8	40	35	25. 326. 4953.F	19	95	90
25. 326. 3953.F	9	45	40	25. 326. 5053.F	20	100	95
25. 326. 4053.F	10	50	45	25. 326. 5153.F	21	105	100
25. 326. 4153.F	11	55	50	25. 326. 5253.F	22	110	105
25. 326. 4253.F	12	60	55	25. 326. 5353.F	23	115	110
				25. 326. 5453.F	24	120	115

.F	Farbe/colour
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.7	grün/green
.9	orange

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. IT15 DIN-Standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material		2010 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 09.03. Schmitt J. geprüft/checked - - freigegeben/issued - - Kempter Stand, check - -		Zeichnung Nr./Drawing No. T 25.326.3253.0 01K	
/ Maßstab/Scale		2:1				Index	
/ Vol.		mm		mm		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		mm		Ersatz für/Replacement for: -			
/		mm		mm			
Index		 wieland Elektrische Verbindungen		Type 8113 B / 2-24 VL 08		Benennung/Title LP_STECKKLEMM mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5,0 Pluggable PCB terminal rising coga clamp pitch 5	
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.