

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 07.257.2027.0

## Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 20

Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 20 -polig

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 07.257.2027.0 |
| EAN            | 4015573107595 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

## Zulassungen


## Technische Daten

**Allgemein**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Farbe                         | sonstige      |
| Rastermaß                     | 5 mm          |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 20            |
| Montageart                    | schraubbar    |
| Isoliert                      | nein          |
| Ausführung                    | Querverbinder |

Diese Maße werden bei Abnahme beibehalten.

| Typ            | Artikel-Nr. | Pol-<br>zahl | (L)   | $l_1$ | $l_2$ | Typ            | Artikel-Nr. | Pol-<br>zahl | (L)   | $l_1$ | $l_2$ |
|----------------|-------------|--------------|-------|-------|-------|----------------|-------------|--------------|-------|-------|-------|
| VB WK 25 KO-2  | 07.257.0227 | 2            | 8,8   | 5     | —     | VB WK 25 KO-51 | 07.257.5127 | 51           | 253,8 | 250   | 245   |
| VB WK 25 KO-3  | 0327        | 3            | 13,8  | 10    | 5     | -52            | 5227        | 52           | 258,8 | 255   | 250   |
| VB WK 25 KO-4  | 0427        | 4            | 18,8  | 15    | 10    | -53            | 5327        | 53           | 263,8 | 260   | 255   |
| VB WK 25 KO-5  | 0527        | 5            | 23,8  | 20    | 15    | -54            | 5427        | 54           | 268,8 | 265   | 260   |
| VB WK 25 KO-6  | 0627        | 6            | 28,8  | 25    | 20    | -55            | 5527        | 55           | 273,8 | 270   | 265   |
| VB WK 25 KO-7  | 0727        | 7            | 33,8  | 30    | 25    | -56            | 5627        | 56           | 278,8 | 275   | 270   |
| VB WK 25 KO-8  | 0827        | 8            | 38,8  | 35    | 30    | -57            | 5727        | 57           | 283,8 | 280   | 275   |
| VB WK 25 KO-9  | 0927        | 9            | 43,8  | 40    | 35    | -58            | 5827        | 58           | 288,8 | 285   | 280   |
| VB WK 25 KO-10 | 1027        | 10           | 48,8  | 45    | 40    | -59            | 5927        | 59           | 293,8 | 290   | 285   |
| VB WK 25 KO-11 | 1127        | 11           | 53,8  | 50    | 45    | -60            | 6027        | 60           | 298,8 | 295   | 290   |
| VB WK 25 KO-12 | 1227        | 12           | 58,8  | 55    | 50    | -61            | 6127        | 61           | 303,8 | 300   | 295   |
| -13            | 1327        | 13           | 63,8  | 60    | 55    | -62            | 6227        | 62           | 308,8 | 305   | 300   |
| -14            | 1427        | 14           | 68,8  | 65    | 60    | -63            | 6327        | 63           | 313,8 | 310   | 305   |
| -15            | 1527        | 15           | 73,8  | 70    | 65    | -64            | 6427        | 64           | 318,8 | 315   | 310   |
| -16            | 1627        | 16           | 78,8  | 75    | 70    | -65            | 6527        | 65           | 323,8 | 320   | 315   |
| -17            | 1727        | 17           | 83,8  | 80    | 75    | -66            | 6627        | 66           | 328,8 | 325   | 320   |
| -18            | 1827        | 18           | 88,8  | 85    | 80    | -67            | 6727        | 67           | 333,8 | 330   | 325   |
| -19            | 1927        | 19           | 93,8  | 90    | 85    | -68            | 6827        | 68           | 338,8 | 335   | 330   |
| -20            | 2027        | 20           | 98,8  | 95    | 90    | -69            | 6927        | 69           | 343,8 | 340   | 335   |
| -21            | 2127        | 21           | 103,8 | 100   | 95    | -70            | 7027        | 70           | 348,8 | 345   | 340   |
| -22            | 2227        | 22           | 108,8 | 105   | 100   | -71            | 7127        | 71           | 353,8 | 350   | 345   |
| -23            | 2327        | 23           | 113,8 | 110   | 105   | -72            | 7227        | 72           | 358,8 | 355   | 350   |
| -24            | 2427        | 24           | 118,8 | 115   | 110   | -73            | 7327        | 73           | 363,8 | 360   | 355   |
| -25            | 2527        | 25           | 123,8 | 120   | 115   | -74            | 7427        | 74           | 368,8 | 365   | 360   |
| -26            | 2627        | 26           | 128,8 | 125   | 120   | -75            | 7527        | 75           | 373,8 | 370   | 365   |
| -27            | 2727        | 27           | 133,8 | 130   | 125   | -76            | 7627        | 76           | 378,8 | 375   | 370   |
| -28            | 2827        | 28           | 138,8 | 135   | 130   | -77            | 7727        | 77           | 383,8 | 380   | 375   |
| -29            | 2927        | 29           | 143,8 | 140   | 135   | -78            | 7827        | 78           | 388,8 | 385   | 380   |
| -30            | 3027        | 30           | 148,8 | 145   | 140   | -79            | 7927        | 79           | 393,8 | 390   | 385   |
| -31            | 3127        | 31           | 153,8 | 150   | 145   | -80            | 8027        | 80           | 398,8 | 395   | 390   |
| -32            | 3227        | 32           | 158,8 | 155   | 150   | -81            | 8127        | 81           | 403,8 | 400   | 395   |
| -33            | 3327        | 33           | 163,8 | 160   | 155   | -82            | 8227        | 82           | 408,8 | 405   | 400   |
| -34            | 3427        | 34           | 168,8 | 165   | 160   | -83            | 8327        | 83           | 413,8 | 410   | 405   |
| -35            | 3527        | 35           | 173,8 | 170   | 165   | -84            | 8427        | 84           | 418,8 | 415   | 410   |
| -36            | 3627        | 36           | 178,8 | 175   | 170   | -85            | 8527        | 85           | 423,8 | 420   | 415   |
| -37            | 3727        | 37           | 183,8 | 180   | 175   | -86            | 8627        | 86           | 428,8 | 425   | 420   |
| -38            | 3827        | 38           | 188,8 | 185   | 180   | -87            | 8727        | 87           | 433,8 | 430   | 425   |
| -39            | 3927        | 39           | 193,8 | 190   | 185   | -88            | 8827        | 88           | 438,8 | 435   | 430   |
| -40            | 4027        | 40           | 198,8 | 195   | 190   | -89            | 8927        | 89           | 443,8 | 440   | 435   |
| -41            | 4127        | 41           | 203,8 | 200   | 195   | -M             | 0027        | 90           | 448,8 | 445   | 440   |
| -42            | 4227        | 42           | 208,8 | 205   | 200   |                |             |              |       |       |       |
| -43            | 4327        | 43           | 213,8 | 210   | 205   |                |             |              |       |       |       |
| -44            | 4427        | 44           | 218,8 | 215   | 210   |                |             |              |       |       |       |
| -45            | 4527        | 45           | 223,8 | 220   | 215   |                |             |              |       |       |       |
| -46            | 4627        | 46           | 228,8 | 225   | 220   |                |             |              |       |       |       |
| -47            | 4727        | 47           | 233,8 | 230   | 225   |                |             |              |       |       |       |
| -48            | 4827        | 48           | 238,8 | 235   | 230   |                |             |              |       |       |       |
| -49            | 4927        | 49           | 243,8 | 240   | 235   |                |             |              |       |       |       |
| -50            | 5027        | 50           | 248,8 | 245   | 240   |                |             |              |       |       |       |



Toleranz der Längenmaße  $L_1$  und  $L_2$   
gemessen zwischen

|             |           |
|-------------|-----------|
| 2-25 Polen  | $\pm 0,1$ |
| 26-50 Polen | $\pm 0,2$ |
| 51-75 Polen | $\pm 0,3$ |
| 76-90 Polen | $\pm 0,4$ |

Freitoleranz nach DIN 7168 mittel

1. Verwendung: 57.503.7053

|                                                                                   |                                                                      |                                        |        |           |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|
| Maßstab<br><b>2:1</b>                                                             | Werkstoff und Oberfläche<br><b>E-Cu F25 DIN 1773<br/>sudverzinnt</b> | 2012                                   | Tag    | Name      | Zeichnung Nr.<br><b>07.257.0027.001K</b> |
|                                                                                   |                                                                      | Entworfen                              | 01.03. | Kulek A.  |                                          |
|                                                                                   |                                                                      | Gepf.:                                 |        |           |                                          |
|                                                                                   |                                                                      | Normgepr.:                             |        |           | Ersatz für:                              |
|                                                                                   |                                                                      | PL-Nr.:                                |        | Benennung |                                          |
|                                                                                   |                                                                      | <b>Verbindungssteg</b><br>(2-90 polig) |        |           |                                          |
|                                                                                   |                                                                      |                                        |        |           |                                          |
| Änderung                                                                          | Tag                                                                  |                                        |        |           |                                          |
| F. Wieland<br>Elektrische Industrie G.m.b.H.<br>Bamberg<br>Telefax (0951) 404-198 |                                                                      |                                        |        |           |                                          |

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.