Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.326.1053.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 10 VL

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 10-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.326.1053.0
EAN	4015573184060
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	10
Beschriftung	ja
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	90°

Technische Daten

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Abisolierlänge	6 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	2,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm²
Abisolierlänge	6 mm

Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A


Sonstige


Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	26 mm
Länge	50 mm
Tiefe	12,6 mm
Werkstoff Klemmschraube	CuSn/Stahl
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm


Technische Zeichnung

Gezeichnet
drawn
25.326.0653.F









Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Δ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teilenummer Part-number	Pol-zahl	G	T	Typ type	Teilenummer Part-number	Pol-zahl	G	T	Typ type
					25.326.1353.F	13	65	60	8113 B/13 VL
25.326.0253.F	2	10	5	8113 B/ 2 VL	25.326.1453.F	14	70	65	8113 B/14 VL
25.326.0353.F	3	15	10	8113 B/ 3 VL	25.326.1553.F	15	75	70	8113 B/15 VL
25.326.0453.F	4	20	15	8113 B/ 4 VL	25.326.1653.F	16	80	75	8113 B/16 VL
25.326.0553.F	5	25	20	8113 B/ 5 VL	25.326.1753.F	17	85	80	8113 B/17 VL
25.326.0653.F	6	30	25	8113 B/ 6 VL	25.326.1853.F	18	90	85	8113 B/18 VL
25.326.0753.F	7	35	30	8113 B/ 7 VL	25.326.1953.F	19	95	90	8113 B/19 VL
25.326.0853.F	8	40	35	8113 B/ 8 VL	25.326.2053.F	20	100	95	8113 B/20 VL
25.326.0953.F	9	45	40	8113 B/ 9 VL	25.326.2153.F	21	105	100	8113 B/21 VL
25.326.1053.F	10	50	45	8113 B/10 VL	25.326.2253.F	22	110	105	8113 B/22 VL
25.326.1153.F	11	55	50	8113 B/11 VL	25.326.2353.F	23	115	110	8113 B/23 VL
25.326.1253.F	12	60	55	8113 B/12 VL	25.326.2453.F	24	120	115	8113 B/24 VL

	Farbe colour	Bedruckung print
.F		
.0	grau grey	schwarz black
.1	schwarz blck	weiß white

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab 2:1 | Werkstoff und Oberfläche: | Vol. mm³ | Gew. mm³

	2005	Tag	Name
Entworfen	25.04.	Schmitt J.	
Geprüft	-	-	
Normgepr.	-	-	

T | Zeichnung Nr. 25.326.0253.0 01K | Index

Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

8113 B/ ... VL

Benennung
LP_STECKKLEMME
mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5/Pitch 5
Pluggable PCB terminal rising cage clamp system

Buchstabe | Datum / Blatt | Änderung

OU-PEM-08/91

2532600253001K_4 04W028 Schmitt 2005-04-26T13:05:11 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.