Produktdatenblatt

Art. Nr. 27.334.1553.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 15 / 30 G OB

Leiterplatten-Stiftleiste, 15-polig, Rastermaß: 5 mm,
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	27.334.1553.0
EAN	4015573999060
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	30
Anzahl der Etagen	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	90°

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung VG1	400 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	10 A
Strom Factory Wiring	10 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau

Höhe	22 mm
Länge	77 mm
Tiefe	28,5 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.4553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 15 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 15-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.220.1553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 15 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 15-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.4553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 15 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 15-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.1553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 15	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 15-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.4553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 15 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 15-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.1553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 15	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 15-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.4553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 15 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 15-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.1553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 15 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 15-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.4553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 15 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 15-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.1553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 15 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 15-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.4553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /15 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 15-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.1553.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /15 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 15-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Technische Zeichnung

Technische Daten
Technical Data


	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage	250	300	300
Bemessungsstrom A rated current	10	10	10
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

Kontaktbasismaterial contact basis material	CuSn4 F47
Diffusionssperre diffusion barrier	Cu 2-3µm
Kontaktoberfläche contact surface	Sn 4-6µm
Isoliermaterial insulating material	PBT



gezeichnet/drawn:
27.334.0653.0

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	L1	L2
27.334.0253.0	8113 SEG / 2 / 4 G OB	4	12	5
27.334.0353.0	8113 SEG / 3 / 6 G OB	6	17	10
27.334.0453.0	8113 SEG / 4 / 8 G OB	8	22	15
27.334.0553.0	8113 SEG / 5 / 10 G OB	10	27	20
27.334.0653.0	8113 SEG / 6 / 12 G OB	12	32	25
27.334.0753.0	8113 SEG / 7 / 14 G OB	14	37	30
27.334.0853.0	8113 SEG / 8 / 16 G OB	16	42	35
27.334.0953.0	8113 SEG / 9 / 18 G OB	18	47	40
27.334.1053.0	8113 SEG / 10 / 20 G OB	20	52	45
27.334.1153.0	8113 SEG / 11 / 22 G OB	22	57	50
27.334.1253.0	8113 SEG / 12 / 24 G OB	24	62	55
27.334.1353.0	8113 SEG / 13 / 26 G OB	26	67	60
27.334.1453.0	8113 SEG / 14 / 28 G OB	28	72	65
27.334.1553.0	8113 SEG / 15 / 30 G OB	30	77	70
27.334.1653.0	8113 SEG / 16 / 32 G OB	32	82	75
27.334.1753.0	8113 SEG / 17 / 34 G OB	34	87	80
27.334.1853.0	8113 SEG / 18 / 36 G OB	36	92	85
27.334.1953.0	8113 SEG / 19 / 38 G OB	38	97	90
27.334.2053.0	8113 SEG / 20 / 40 G OB	40	102	95
27.334.2153.0	8113 SEG / 21 / 42 G OB	42	107	100
27.334.2253.0	8113 SEG / 22 / 44 G OB	44	112	105
27.334.2353.0	8113 SEG / 23 / 46 G OB	46	117	110
27.334.2453.0	8113 SEG / 24 / 48 G OB	48	122	115



Lochbild/Layout
*) Lochbildtoleranz nach IEC 326 T3, sehr fein/
drill hole tolerances acc. to DIN IEC 326 part 3 very fine

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff/Material	2002	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/	Farbe: grau, ähnl. RAL 7032 colour: grey:,sim. to RAL7032	gezeichnet/drawn	30.04.	Bauer F.	T 27.334.0253.0 01K	a
	/	Maßstab/Scale 2:1	geprüft/checked	-	-		
	/		Normgeprüft/Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
a	04.05.2006/	wieland Elektrische Verbindungen	Type 8113 SEG /./. G OB		Benennung/Title LP_STIFTLEISTE Rastermaß 5,00 PCB-Header pitch 5,00mm		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. Duplication of this document and communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

2733402530001K_4 G4DW1044 Schnitt 2006-05-04T11:45:40 1:000