

Produktdatenblatt

Art. Nr. 27.334.1453.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 14 / 28 G OB

Leiterplatten-Stiftleiste, 14-polig, Rastermaß: 5 mm,
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	27.334.1453.0
EAN	4015573999053
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	28
Anzahl der Etagen	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	90°

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung VG1	400 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	10 A
Strom Factory Wiring	10 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau

Höhe	22 mm
Länge	72 mm
Tiefe	28,5 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.4453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 14 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 14-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.220.1453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 14 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 14-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.4453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 14 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 14-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.1453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 14	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 14-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.4453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 14 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 14-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.1453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 14	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 14-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.4453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 14 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 14-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.1453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 14 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 14-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.4453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 14 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 14-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.1453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 14 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 14-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.4453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /14 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 14-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.1453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /14 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 14-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

