


Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.335.6435.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GC 24HM32 50 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Gewindebohrung M32 links, hohe Bauform, 24- polig



Art. Nr.	73.335.6435.1
EAN	4015573623361
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten




Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	24H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	144 mm
Breite	57 mm
Höhe	80 mm

Kabelver-
schraubung M32
cable gland M32



Ausführung .1
version .1



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	Typ type
73.335.6435.0	BAS GUT GC 64HM32 50 AC
73.335.6435.1	BAS GUT GC 64HM32 50 A1

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. IT15 This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-15/03 list of prohibited / declarable hazardous substances! to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/ 		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ Maßstab/Scale		gezeichnet drawn 27.10. Treschan		T		73.335.6435.0 01K	
/ %		geprüft checked		T		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ Vol.		mm ³ Glt./Surf.		mm ³ Ersatz für/Replacement for: -		Type	
/ 		Benennung/Title		GEHAEUSEUNTERTEIL		Closed housing	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen		Gr. 64 M32 1x links / 1x left		Änderung/Revision	