

Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.336.3253.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S E / 2 W OB

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschluss technik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.336.3253.0
EAN	4015573188587
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	2
Anzahl der Etagen	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	180°

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
-----------------	-------------

Farbe	grau
Höhe	23,3 mm
Länge	12,5 mm
Tiefe	22 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuZn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
25.220.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 2 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 2	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 2 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 2 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Dimensions and Tolerances:

- These dimensions will be explicitly checked at delivery
- Only inputted dimensions
- With B marked dimensions are only valid for internal use

Notes:

- These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschlaglich Prüfmaße
- Maße, gekennzeichnete Maße, sind nur für internen Zweck gültig

Ansicht X
view X

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

25.336.3253.0	2	8113 SE 2W OB	12,5	10	5	kieselgrau RAL 7032/ pebble grey RAL 7032
		8113 SE 2W OB SW				schwarz RAL 9005 / black RAL 9005
25.336.3353.0	3	8113 SE 3W OB	17,5	15	10	kieselgrau RAL 7032/ pebble grey RAL 7032
25.336.3353.1		8113 SE 3W OB SW				schwarz RAL 9005 / black RAL 9005
Teile-Nr. part number	Polzahl pole	Typ type	L	L1	I	Farbe colour

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
 (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UI-TM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document UI-TM-05/03 (list of prohibited /
 delectable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:		
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		Werkstoff/Material		2011	Tag/Date	Name		T Zeichnung Nr./Drawing No. <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">25.336.3353.0 01K</div>		index
				gezeichnet drawn	18.11.	Schmitt J.				
				geprüft checked	-	-				
				freigegeben stand. check.	-	-				
Maße in mm/Dimensions are in mm										
Vol.		mm		Öl./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -		
		<div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">wieland</div>		Type <div style="font-weight: bold;">Typ</div> 8113 SE 2-3 W OB		Pin header <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">STIFTELEISTE</div> Raster / pitch 5,0				
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision						