Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.352.2435.2

# Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M25 A2

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig

| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 70.352.2435.2 |
| EAN | 4015573618848 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |

**Ausführung**


| | |
|---|---|
| Baugröße | 24 |
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | oben |
| Art der Kabeleinführung | Gewindestutzen |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 25 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 70 mm |

Technische Zeichnung



Varianten/ Variants




| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | derbestellt /ordered |
|---|---|---|---|
| 70.35$^{4}_{2}$.2435.5 | BAS GOT GC 24 M32 M25 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 70.35$^{4}_{2}$.2435.4 | BAS GOT GC 24 M32 M25 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 70.35$^{4}_{2}$.2435.3 | BAS GOT GC 24 M32 M25 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 70.35$^{4}_{2}$.2435.2 | BAS GOT GC 24 M32 M25 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 70.35$^{4}_{2}$.2435.1 | BAS GOT GC 24 M32 M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.35$^{4}_{2}$.2435.0 | BAS GOT GC 24 M32 M25 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision |
|---|---|---|
| / | / | |
| / | / | |
| / | / | |
| / | / | |
| / | / | |
| / | / | |
| / | / | |

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | 2013 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet drawn | | 16.09. | Treschan |
| geprüft checked | | - | - |
| Normgepr. Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.352.2435.0 13K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland — Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 24-cable outlet top-M25/M32

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

70352245013K_2 CADWORX28 Treschan 2013-09-20T09:11:19 1.000