


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.394.3653.0

### Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 6 S OB

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 6-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 25.394.3653.0 |
| EAN            | 4015573329409 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Rastermaß                 | 5 mm         |
| Anschlussart              | Lötanschluss |
| Lötprozess                | Wellenlöten  |
| Verpackungsart            | Schachtel    |
| Polzahl                   | 6            |
| Anzahl der Etagen         | 1            |
| Beschriftung              | nein         |
| Befestigung               | ohne         |
| Steckrichtung zur Platine | 45°          |

##### Technische Daten

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Bemessungsstrom        | 12 A   |
| Bemessungsspannung VG1 | 1000 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V  |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V  |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV   |

##### Technische Daten UL/CSA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Spannung UL          | 300 V |
| Strom Field Wiring   | 15 A  |
| Strom Factory Wiring | 15 A  |
| Spannung CSA         | 300 V |
| Strom CSA            | 15 A  |

##### Sonstige

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Isolierstoffart | Thermoplast |
|-----------------|-------------|

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Farbe                        | grau    |
| Höhe                         | 14,6 mm |
| Länge                        | 31,2 mm |
| Tiefe                        | 16 mm   |
| Werkstoff Kontakt Basis      | CuZn    |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn      |

#### Baugruppen

| Art. Nr.      | Typ                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.220.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 TOP OB   | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau                                     |
| 25.220.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 TOP      | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 6-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau               |
| 01.060.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 6 OB      | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                                                 |
| 01.060.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 6         | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 6-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                           |
| 25.320.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 OB       | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                       |
| 25.320.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6          | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.325.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VR OB    | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                       |
| 25.325.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VR       | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.326.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VL OB    | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                       |
| 25.326.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VL       | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.820.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 6 TOP OB | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                                              |
| 25.820.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 6 TOP    | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 6-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                        |