Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.332.4253.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 12 W OB

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 12-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.332.4253.0
EAN	4015573187153
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	12
Anzahl der Etagen	1
Integrierte Prüfbuchse	nein
Isolierplatte	nein
Fixiernocken	nein
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	180°

Technische Daten

Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	8,4 mm
Länge	61,4 mm
Tiefe	12 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuZn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.4253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 12-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.220.1253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 12-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.4253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 12 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 12-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.1253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 12	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 12-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.4253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.4253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.1253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.4253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.1253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.4253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /12 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 12-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.1253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /12 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 12-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Technische Zeichnung

