

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.354.4035.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM32 50 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig



Art. Nr.	73.354.4035.0
EAN	4015573642386
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten




Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	56 mm
Höhe	76 mm

A
Weißungsbild sowie Verwirklichung dieses Dokuments, Verwertung und Mithaltung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, und es die
Kombination der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung ist verboten.
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With JE marked dimensions are only valid for internal use



Varianten / Variants



62 73.354.4035.52	BAS GOT GC	M40 16HM32 M25	A5	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65	
62 73.354.4035.4 52	BAS GOT GC	M40 16HM32 M25	A4	KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.354.4035.3 2	BAS GOT GC	M40 16HM32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
62 73.354.4035.2 52	BAS GOT GC	M40 16HM32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing	
62 73.354.4035.1 52	BAS GOT GC	M40 16HM32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
62 73.354.4035.0 52	BAS GOT GC	M40 16HM32 M25	A0	Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants			dargestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768-m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
/		 Werkstoff / Material Aluminium beschichtet, grau coated, grey		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
/				gezeichnet drawn		06.08.2014		Treschan			
/				Elektronische Freigabe Electronic Release		T		73.352.4035.0 13K		a	
/											
/		Maße in mm / Dimensions are in mm									
/		Vol. mm³ / Cf./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:							
/				Type		Benennung/Title					
a		25.04.2022 /		revos		GEHÄUSEOBERTEIL					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		BASIC		Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 von oben hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from above					
Änderung / Revision											

Hinweis / note:

1 Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.